



# **Návod k použití výrobků firmy KOPIMASK**

## **SERI CERO DRY**

**POPIS:** odvrstvovač v práškové formě. Nechte rozpustit ve vodě. Nezapáchá, neznečišťuje, nekoroduje a rychle působí.

**BALENÍ:** 50g pro přípravu 10 ltr odvrstvovače  
500g pro přípravu 100 ltr odvrstvovače

**POKYNY PRO POUŽITÍ:** Sítotiskovou šablonu určenou k odvrstvení osprchujte nejlépe teplou vodou, odmastěte odmašťovačem pro sítotisk, opláchněte vodou. Naneste rozpuštěný roztok odvrstvovače na obě strany šablony. Nechte několik minut působit, nylonovým štětcem na chemikálie rozetřete po celé šabloně. Po několika minutách osprchujte studenou vodou a vystříkejte vysokotlakem. V případě odolných emulzí zředte 50 g se 7-8 ltr vody.

Neodstraňuje katalyzované nebo chemicky vytvrzené emulze.

**SKLADOVÁNÍ:** V uzavřeném sáčku nebo dóze – trvanlivost neomezena. Nesmí zvlhnout. Nevystavujte teplotám pod 0 ° C ani nad 45 ° C. Výrobek je citlivý na mráz.